



- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION s možností deaktivace
- CLIP top bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhlový závěs +30° II
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez náradí
- U techniky INSERTA navíc montáž misky bez náradí

Odkaz na stránku

WA	Úhel			
	25°	30°	35°	
	N° 20	N° 21	N° 22	
	130	131	131	
	N° 50	N° 51	N° 52	
	130	131	131	
	N° 5	N° 6	N° 7	
	135	131	131	
	N° 40	N° 41	N° 42	
	132	134	13	
	N° 57	N° 58	N° 59	
	130	131	131	

Přehled – využití úhlového závěsu

WA Využití úhlového závěsu

Informace k objednávce

Miska	INSERTA			
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9596	
Miska	Vruty			
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	79B9556	
CLIP top	○	NI	78A9556.T	

Příslušenství				
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu	
Nepotřštěná	–	NI ONS	70.1553	
Ražená	Blum	NI	70.1553.BP	
Krytka ramínka				
Závěs	Barva	Č. artiklu		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504		
CLIP top	NI	70T1504		

TIP-ON pro dvířka			
Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Dlouhá verze	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Vrut do dřevotřísky			
Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu	
15.0	Ø 3.5	609.1500	
17.0		609.1700	

Pružina TIP-ON	
■	Standardní pružina
■	Silná pružina

Pružina	
●	Závěs s pružinou
○	Závěs bez pružiny

Barva	
NI	Poniklovaná
ONS	Černý onyx

Upozornění

Závěsy CLIP top BLUMOTION a CLIP top na jednom čele není možné kombinovat.

Odkaz na stránku

Přehled	73	TIP-ON pro dvířka	190
Montážní podložky	150	Servisní služby společnosti Blum	602
Příslušenství – krytka ramínka	157	Další technické informace	708
Příslušenství	159		

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL




www.blum.com/a210




Plánování


Upozornění


Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.





Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu	Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu	Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	9	–	175H7190	Montážní podložka	0	–	173H7100	Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	6	–5°	171A5500	Úhlový klínek	6	–5°	171A5500	Úhlový klínek	6	–5°	171A5500


Plánování			
Nº 21 30° 			
Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	18	–	175H7190.22


Nº 51 30° 			
Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	9	–	175H7190


Nº 6 30° 			
Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100

Nº 58 30° 			
Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	3	–	173H7130


Nº 22 35° 			
Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	18	–	175H7190.22
Úhlový klínek	0.8	+5°	171A5010

Nº 52 35° 			
Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	6	+5°	171A5070


Nº 7 35° 			
Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	0.8	+5°	171A5010

Nº 59 35° 			
Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	3	+5°	171A5040


Seřízení a nastavení



Max. ±3.0 mm
Viz. montážní podložky



±1.8 mm



±2.0 mm

Odkaz na stránku

Montáž misky

133